

FICHE TECHNIQUE OX. C. DECOR- 03 BEIGE POLVO

Impression: 17/05/2011

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

Code du produit	42010304
Nom du produit	OX. C. DECOR- 03 BEIGE POLVO
Description	OXIDE COLORANT BEIGE. (Zn-Si-Al-Cr-Fe) Il appartient à la série DECOR. La collection est composée de 57 couleurs. Pour davantage d'information on peut visiter notre page http://www.prodesco.es
Application	Couleur à peindre pour céramique. On peut l'ajouter à certains émaux pour les colorer. Température de cuisson entre 950- 1250° C.

Société ou fabricant

PRODESCO S.L. C/ Aviación 44 46940 Manises Valencia - España	Telf Fax email Web	961545588 961533025 admon@prodesco.es http://www.prodesco.es
--	---	---

2. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**Analyse Chimique**

Li ₂ O	ZnO	Cr ₂ O ₃	CaF ₂	Fig. Ing: [80-100]
Na ₂ O	MnO	B ₂ O ₃	Bi ₂ O ₃	
K ₂ O	CdO	V ₂ O ₅	P ₂ O ₅	
MgO	CoO	MnO ₂	BeO	
CaO	NiO	SiO ₂	CeO ₂	
SrO	Al ₂ O ₃	TiO ₂	CuO	
BaO	Fe ₂ O ₃	ZrO ₂	Pr ₂ O ₃	
PbO	Sb ₂ O ₃	SnO ₂		

3. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect physique	Poudre.	Index Acide	
État	Solide.	Tension Superficielle	din/cm
Couleur en cuit	Beige.		
Odeur	-		

4. DONNÉES COLORIMETRIQUES

*L= 52	*A= 23	*B= 34	* Par Minolta ChromaControl (S) D-65 A 10° G : O-O
--------	--------	--------	---

5. DONNÉES DILATOMETRIQUES

(25-300)	$10^{-7} C^{-1}$	T^a Transformation	°C
(50-300)	$10^{-7} C^{-1}$	T^a Ramollissement	°C
(300-500)	$10^{-7} C^{-1}$	Point de Fusion	> 1000°C
(500-600)	$10^{-7} C^{-1}$		

* Données obtenues avec dilatomètre BÄHR mod. DIL 801 L.

6. DISTRIBUTION GRANULOMETRIQUE

>10µ	%	Réfraction Absorption
>25µ	%	
>40µ	%	
>70µ	%	
>120µ	%	
d (0,5)	7,5µ	* Données obtenues avec Malvern Instruments (Master Size 2000)

7. RECOMMANDATIONS SUR DES OBJETS EMAILLÉS DESTINÉS A L'USAGE CULINAIRE

GROUPE NON DETERMINÉ. Pour certifier la fabrication d'objets culinaires, il faudra faire analyser la solubilité de plomb et cadmium (84/500/CEE y 2005/31 CE (R.D. 891/2006)), dans un laboratoire accrédité.

Conditions :-Cuisson à la température indiquée / -Cycle de cuisson lente (>5 heures) / -Palier de cuisson.

(Si vos conditions de travail sont différentes, nous demander des précisions)

(Monocuisson ou cycles plus rapides, nous demander des précisions)

NOTES : n.a (non applicable); nd (pas d'information disponible); p.n (preuves négatives)

